

I85006




電感式管狀感測器

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：I85009

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



- 1 感應面
2 LED 操作狀態



產品特徵

電氣設計		PNP
輸出功能		常開
感應距離	[mm]	< 20
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	70 x 20 x 12

應用

工作原理	動態
------	----

電氣數據

工作電壓	[V]	10...35 DC
電流損耗	[mA]	< 25
防護等級		III
反相保護		是

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2

I85006



電感式管狀感測器

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	200
短路保護	是
過載保護	是

監控範圍	
感應距離 [mm]	< 20
鋼球直徑的分辨率 [mm]	1
部件最大速度 [m/s]	35

反應時間	
脈衝延長 [ms]	100
下降時間最大值 [ms]	100
反應時間 [ms]	< 0.2

工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...70
外殼防護等級	IP 67

機械技術數據	
重量 [g]	55.8
外殼	矩形的
尺寸 [mm]	70 x 20 x 12
材質	外殼: PC

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

附件	
供貨範圍	張力帶: 2

注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接 - 插頭

電纜: 0.09 m, PUR

連接器: 1 x M12; 編碼: A



I85006



電感式管狀感測器

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

連接

