


停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

電氣設計	NPN
輸出功能	常開
感應距離 [mm]	2
外殼	矩形的
尺寸 [mm]	16 x 30 x 8

電氣數據

工作電壓 [V]	10...36 DC
電流損耗 [mA]	< 5
防護等級	III
反相保護	是

輸出

電氣設計	NPN
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	1
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	50
開關頻率DC [Hz]	1000
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍


感應距離 [mm]	2
-----------	---



電感式感測器

I9-3002-ANKG/0,3M/BH RT

實際感應距離 Sr	[mm]	2 ± 10 %
工作距離	[mm]	0...1.6
精度/偏差		
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3
遲滯	[Sr的百分比]	1...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...60
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2
機械技術數據		
外殼		矩形的
安裝		非齊平安裝
尺寸	[mm]	16 x 30 x 8
材質		PA; AlMgSi0.5
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 紅色
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 0.3 m, PUR; 3 x 0.14 mm²		
連接		



芯線顏色：

BK = 黑色

BN = 棕色

BU = 藍色