


IB0115

電感式感測器

IB-2020ZABOA/15M/KHI



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

輸出功能		常開
感應距離	[mm]	20
外殼		圓柱形的
尺寸	[mm]	Ø 40 / L = 115

電氣數據

工作電壓	[V]	20...250 AC/DC
防護等級		II
反相保護		否

輸出

輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	6
開關輸出AC電壓降最大值	[V]	6.5
最小的負載電流	[mA]	5
漏電流最大值	[mA]	2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC)
開關輸出AC的持續電流負載	[mA]	100; (350 (...50 °C))
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	100
開關輸出短暫的電流負載	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
開關頻率AC	[Hz]	25
開關頻率DC	[Hz]	50
短路保護		否
過載保護		否

監控範圍

感應距離	[mm]	20
實際感應距離 Sr	[mm]	20 ± 10 %
工作距離	[mm]	0...16.2

精度/偏差

校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.5 / 銅: 0.4
遲滯	[Sr的百分比]	1...20


IB0115



電感式感測器

IB-2020ZABOA/15M/KHI

開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...100
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
機械技術數據		
重量	[g]	1260.987
外殼		圓柱形的
安裝		非齊平安裝
尺寸	[mm]	Ø 40 / L = 115
材質		外殼: MC Nylon; 安裝卡箍: MC Nylon; 端蓋: 不鏽鋼(1.4303 / 305 / 308)
電氣連接		
需求的保護		請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準, 使用小型保險絲; ≤ 2 A; 快速行動
附件		
供貨範圍		安裝卡箍: 1
注釋		
注釋		建議: 短路後請一定檢查產品的安全功能。
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 15 m, 矽樹脂; 2 x 0.75 mm²		
連接		



注釋 請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準, 使用小型保險絲 ≤ 2 A 快速行動
芯線顏色:

BN = 棕色
BU = 藍色