

IB5147

電感式感測器

IB-3020-APKG/55V



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: IB5142

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵

電氣設計		PNP
輸出功能		常閉
感應距離	[mm]	20
外殼		圓柱形的
尺寸	[mm]	Ø 34 / L = 82

電氣數據

工作電壓	[V]	10...55 DC
電流損耗	[mA]	5; (24 V)
防護等級		II
反相保護		是

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		常閉
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	60
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

監控範圍

感應距離	[mm]	20
實際感應距離 Sr	[mm]	20 ± 10 %
工作距離	[mm]	0...16.2


IB5147



電感式感測器

IB-3020-APKG/55V

精度/偏差			
校正系數		銅: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2	
遲滯	[Sr的百分比]	1...15	
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10	
工作條件			
環境溫度		[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等級B
機械技術數據			
外殼		圓柱形的	
安裝		非齊平安裝	
尺寸	[mm]	Ø 34 / L = 82	
材質		PBT	
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	1 x LED, 黃色
附件			
供貨範圍		安裝卡箍: 1	
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接			
電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm²			
連接			



芯線顏色:
BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色