IB5160

電感式**AS interface**感測器

IBE2020-ASI

停產產品 - 存檔登錄



產品特徵		
電氣設計		AS-i
感應距離	[mm]	20
外殼		圓柱形的
尺寸	[mm]	Ø 34 / L = 98
電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	< 30
防護等級		III
反相保護		是
輸出		
電氣設計		AS-i
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
監控範圍		
感應距離	[mm]	20
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2
AS-i分類		
AS-i I/O配置	[hex]	1
AS-i ID代碼	[hex]	1
AS-i認證		02701

IB5160

電感式**AS interface**感測器

IBE2020-ASI

機械技術數據		
外殼	圓柱形的	
安裝	非齊平安裝	
尺寸 [mm]	Ø 34 / L = 98	
材質	PBT; 端蓋: PC	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	危險區域	1 x LED, 紅色 感測器線圈斷線，感測器線圈短路 Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)
附件		
供貨範圍	安裝卡箍: 1	
注釋		
注釋	安全工作範圍: 約 Sn的10...80 %	
包裝單位	1 件數	
電氣連接		

接線端子座: ...2.5 mm²

連接