


IGT244

電感式感測器

IGB3005-BPKG/M/V4A/10M



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
感應距離 [mm]	5
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M18 x 1 / L = 57

應用

應用	適應用於潮濕區域及食品和飲料行業
----	------------------

電氣數據

工作電壓 [V]	10...36 DC
電流損耗 [mA]	< 10
防護等級	II
反相保護	是

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	100
開關頻率DC [Hz]	500
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

感應距離 [mm]	5
實際感應距離 Sr [mm]	5 ± 10 %
工作距離 [mm]	0...4.05

精度/偏差

校正系數	鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3
------	---

IGT244



電感式感測器

IGB3005-BPKG/M/V4A/10M

遲滯	[Sr的百分比]	1...20
----	----------	--------

工作條件

環境溫度	[°C]	0...100
------	------	---------

外殼防護等級		IP 68; IP 69K
--------	--	---------------

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV 線對線, Ri : 2Ohm
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
	EN 55011	等級B

機械技術數據

重量	[g]	0.4
----	-----	-----

外殼		螺紋結構
----	--	------

安裝		齊平安裝
----	--	------

尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 57
----	------	------------------

螺紋代號		M18 x 1
------	--	---------

材質		螺紋套筒: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 感應面: PEEK; 固定螺母: 不鏽鋼
----	--	--

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	4 x 90° LED, 黃色
----	------	-----------------

附件

供貨範圍		固定螺母: 2
------	--	---------


注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

電氣連接

電纜: 10 m, PVC, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm ²

連接



芯線顏色:
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色