

ID5053




電感式感測器

IDE3060-FNKG/NPT

RT

停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

電氣設計	NPN
輸出功能	常開/常閉；(可選)
感應距離 [mm]	60
外殼	矩形的
尺寸 [mm]	105 x 80 x 40

電氣數據

工作電壓 [V]	10...36 DC
電流損耗 [mA]	15; (24 V)
防護等級	II
反相保護	是

輸出

電氣設計	NPN
輸出功能	常開/常閉；(可選)
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	250
開關頻率DC [Hz]	4

ID5053



電感式感測器

IDE3060-FNKG/NPT

RT

短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是
監控範圍	
感應距離 [mm]	60
檢測距離可設	是
工廠設定檢測距離 [mm]	60
實際感應距離 Sr [mm]	60 ± 10 %
工作距離 [mm]	0...48.6
精度/偏差	
校正系數	鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2
遲滯 [Sr的百分比]	1...15
開關點偏移 [Sr的百分比]	-10...10
工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...80
外殼防護等級	IP 65
認證/測試	
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2
	EN 55011 等級B
機械技術數據	
外殼	矩形的
安裝	非齊平安裝
尺寸 [mm]	105 x 80 x 40
材質	PPE 改良的
顯示器/操作件	
顯示	開關狀態 1 x LED, 紅色
附件	
供貨範圍	螺絲刀: 1
注釋	
包裝單位	1 件數

ID5053



電感式感測器

IDE3060-FNKG/NPT

RT

電氣連接

接線端子座: ...2.5 mm²

連接

