


IE5413

電感式感測器

IEB2001-BROG/3M/BH



產品特徵

電氣設計	PNP/NPN
輸出功能	常閉
感應距離 [mm]	1
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M8 x 1 / L = 35

應用

特殊的性能	無滷素
-------	-----

電氣數據

工作電壓 [V]	10...36 DC
防護等級	III
反相保護	是

輸出

電氣設計	PNP/NPN
輸出功能	常閉
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	3.5
最小的負載電流 [mA]	4
漏電流最大值 [mA]	0.8
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	200
開關頻率DC [Hz]	1300
短路保護	否
過載保護	否

監控範圍

感應距離 [mm]	1
實際感應距離 S_r [mm]	$1 \pm 10\%$
工作距離 [mm]	0...0.81

精度/偏差

校正系數	銅: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2
遲滯 [Sr的百分比]	1...15
開關點偏移 [Sr的百分比]	-10...10

工作條件

環境溫度 [°C]	-25...80
-----------	----------

IE5413



電感式感測器

IEB2001-BROG/3M/BH

外殼防護等級	IP 67
--------	-------

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
	EN 55011	等級B

MTTF [年]	5707
----------	------

機械技術數據

重量 [g]	57.1
外殼	螺紋結構
安裝	齊平安裝
尺寸 [mm]	M8 x 1 / L = 35
螺紋代號	M8 x 1
材質	黃銅 白青銅-鍍層; PBT
旋緊扭矩 [Nm]	A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
----	------	-------------

附件

供貨範圍	固定螺母: 2
------	---------



注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜: 3 m, PUR, 無滷素; 2 x 0.14 mm²

連接



BN = 棕色
BU = 藍色

IE5413

電感式感測器

IEB2001-BROG/3M/BH



圖表

安裝

