


停產產品 - 存檔登錄



## 產品特徵

電氣設計		NPN
輸出功能		常閉
感應距離	[mm]	1
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M8 x 1

## 電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	15; (24 V)
防護等級		III
反相保護		否

## 輸出

電氣設計		NPN
輸出功能		常閉
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	1
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
開關頻率DC	[Hz]	800
短路保護		否
過載保護		否

## 監控範圍

感應距離	[mm]	1
實際感應距離 Sr	[mm]	1 ± 10 %


# IE5337



## 電感式感測器

IEB3001-BNOG/0,45m/T

工作距離	[mm]	0...0.8
<b>精度/偏差</b>		
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3
遲滯	[Sr的百分比]	3...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10
<b>工作條件</b>		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67
<b>認證/測試</b>		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
<b>機械技術數據</b>		
外殼		螺紋結構
安裝		齊平安裝
尺寸	[mm]	M8 x 1
螺紋代號		M8 x 1
材質		黃銅 白青銅-鍍層; LCP
<b>顯示器/操作件</b>		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
<b>附件</b>		
供貨範圍		固定螺母: 2
<b>注釋</b>		
包裝單位		1 件數
<b>電氣連接</b>		
電纜: 0.45 m, PUR / PVC; 3 x 0.14 mm <sup>2</sup>		
<b>連接</b>		



連接器: 1 x AMP