


IE5372

電感式感測器

IEB31,5BBPKG/AS



產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
感應距離 [mm]	1.5
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M8 x 1 / L = 50

應用

特殊的性能	增長的感應距離
-------	---------

電氣數據

工作電壓 [V]	10...30 DC
電流損耗 [mA]	< 10
防護等級	III
反相保護	是

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	100
開關頻率DC [Hz]	1700
短路保護	是
過載保護	是

監控範圍

感應距離 [mm]	1.5
實際感應距離 Sr [mm]	1.5 ± 10 %
工作距離 [mm]	0...1.22
增長的感應距離	是

精度/偏差

校正系數	銅: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3
遲滯 [Sr的百分比]	1...20
開關點偏移 [Sr的百分比]	-10...10

IE5372



電感式感測器

IEB31,5BBPKG/AS

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 65; IP 67; (用ifm插座妥善擰緊)
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	1376
包括嵌入式軟體		是
UL認證	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	電源	Limited Voltage/Current
	UL認證編號	A017
	文件數量UL	E174191
機械技術數據		
重量	[g]	18.8
外殼		螺紋結構
安裝		齊平安裝
尺寸	[mm]	M8 x 1 / L = 50
螺紋代號		M8 x 1
材質		黃銅 白青銅-鍍層; 感應面: PBT 橘黃色; LED視窗: PPSU; 固定螺母: 黃銅 白青銅-鍍層
旋緊扭矩	[Nm]	A = 5 mm: 1,5 Nm; B = 2 Nm
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	4 LED, 黃色
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接 - 插頭		
連接器: 1 x M8; 編碼: A		

IE5372

電感式感測器

IEB31,5BBPKG/AS



連接



圖表

安裝

