



產品特徵		
電氣設計		PNP/NPN
輸出功能		常開
感應距離	[mm]	3
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M8 x 1 / L = 37
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	< 10; (只應用於3線)
防護等級		III
反相保護		是
輸出		
電氣設計		PNP/NPN
輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.8
最小的負載電流	[mA]	2; (只應用於2線運行)
漏電流最大值	[mA]	0.5; (只應用於2線運行)
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	100
開關頻率DC	[Hz]	1000
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
監控範圍		
感應距離	[mm]	3
工作距離	[mm]	0...2.4
精度/偏差		
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3
遲滯	[Sr的百分比]	1...15
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...70
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	1517

IE5387

電感式感測器

IEBC003BASKG/0,23M



機械技術數據

重量	[g]	22.5
外殼		螺紋結構
安裝		齊平安裝
尺寸	[mm]	M8 x 1 / L = 37
螺紋代號		M8 x 1
材質		黃銅 白青銅-鍍層; 感應面: LCP

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
----	------	-------------

附件

供貨範圍	固定螺母: 2
------	---------



注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜: 0.23 m, PVC; 3 x 0.14 mm²

連接



芯線顏色:
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色