

IF0307

電感式感測器

IF-2004-BBOW


RT



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: IF0004

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵

輸出功能		常閉
感應距離	[mm]	4
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 71.5

電氣數據

頻率AC	[Hz]	47...63
工作電壓	[V]	20...250 AC
防護等級		II
反相保護		否

輸出

輸出功能		常閉
開關輸出AC電壓降最大值	[V]	8.5
最小的負載電流	[mA]	8
漏電流最大值	[mA]	2
開關輸出AC的持續電流負載	[mA]	200; (250 (...50 °C))
開關輸出短暫的電流負載	[mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
開關頻率AC	[Hz]	25
短路保護		否
過載保護		否

監控範圍

感應距離	[mm]	4
實際感應距離 Sr	[mm]	4 ± 10 %
工作距離	[mm]	0...3.25

精度/偏差

校正係數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2
遲滯	[Sr的百分比]	1...15

IF0307



電感式感測器

IF-2004-BBOW

RT

開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10
-------	----------	----------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
------	------	----------

外殼防護等級	IP 67
--------	-------

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B

機械技術數據

外殼	螺紋結構
----	------

安裝	非齊平安裝
----	-------

尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 71.5
----	------	--------------------

螺紋代號	M12 x 1
------	---------

材質	PBT
----	-----

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 紅色
----	------	-------------

附件

供貨範圍	固定螺母: 2
------	---------


注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm²

連接



BN = 棕色
BU = 藍色

芯線顏色: