




停產產品 - 存檔登錄

替代產品: IF5341

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



## 產品特徵

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 電氣設計      | NPN              |
| 輸出功能      | 常閉               |
| 感應距離 [mm] | 4                |
| 外殼        | 螺紋結構             |
| 尺寸 [mm]   | M12 x 1 / L = 71 |

## 電氣數據

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 工作電壓 | [V]  | 10...36 DC |
| 電流損耗 | [mA] | 15; (24 V) |
| 防護等級 |      | II         |
| 反相保護 |      | 是          |

輸出

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 電氣設計               | NPN |
| 輸出功能               | 常閉  |
| 開關輸出DC電壓降最大值 [mV]  | 2.5 |
| 開關輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 |
| 開關頻率DC [Hz]        | 400 |
| 短路保護               | 是   |
| 短路保護類型             | 脈衝  |
| 過載保護               | 是   |

## 監控範圍

|           |      |          |
|-----------|------|----------|
| 感應距離      | [mm] | 4        |
| 實際感應距離 Sr | [mm] | 4 ± 10 % |
| 工作距離      | [mm] | 0...3.25 |

精度/偏差

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| 校正係數        | 銅: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 |
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15                                      |


# IF5486



## 電感式感測器

IFA3004-BNKG/V4A

|                                        |              |                        |
|----------------------------------------|--------------|------------------------|
| 開關點偏移                                  | [Sr的百分比]     | -10...10               |
| 工作條件                                   |              |                        |
| 環境溫度                                   | [°C]         | -25...80               |
| 外殼防護等級                                 |              | IP 67                  |
| 認證/測試                                  |              |                        |
| EMC電磁兼容                                | EN 60947-5-2 |                        |
|                                        | EN 55011     | 等級B                    |
| 機械技術數據                                 |              |                        |
| 外殼                                     |              | 螺紋結構                   |
| 安裝                                     |              | 非齊平安裝                  |
| 尺寸                                     | [mm]         | M12 x 1 / L = 71       |
| 螺紋代號                                   |              | M12 x 1                |
| 材質                                     |              | 不鏽鋼(1.4571/316Ti); PBT |
| 顯示器/操作件                                |              |                        |
| 顯示                                     | 開關狀態         | 1 x LED, 黃色            |
| 附件                                     |              |                        |
| 供貨範圍                                   |              | 固定螺母: 2                |
| 注釋                                     |              |                        |
| 包裝單位                                   |              | 1 件數                   |
| 電氣連接                                   |              |                        |
| 電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm <sup>2</sup> |              |                        |
| 連接                                     |              |                        |



芯線顏色：  
BK = 黑色  
BN = 棕色  
BU = 藍色