


IF5514

電感式感測器

IFK3002-BPKG/V4A/US-100/OLED



產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
感應距離 [mm]	2
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M12 x 1 / L = 59

應用

特殊的性能	鍍金接點
應用	工業應用/工廠自動化

電氣數據

工作電壓 [V]	10...36 DC
電流損耗 [mA]	< 15
防護等級	II
反相保護	是

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	200
開關輸出短暫的電流負載 [mA]	200
開關頻率DC [Hz]	200
短路保護	是
過載保護	是

監控範圍

感應距離 [mm]	2
實際感應距離 Sr [mm]	2 ± 10 %
工作距離 [mm]	0...1.62

精度/偏差

校正系數	鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2
遲滯 [Sr的百分比]	1...15
開關點偏移 [Sr的百分比]	-10...10

IF5514



電感式感測器


IFK3002-BPKG/V4A/US-100/OLED

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	3 V
	EN 55011	等級B
MTTF	[年]	1083
機械技術數據		
重量	[g]	28.2
外殼		螺紋結構
安裝		齊平安裝
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 59
螺紋代號		M12 x 1
材質		不鏽鋼(1.4571/316Ti); 感應面: PBT
旋緊扭矩	[Nm]	10
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2, 不鏽鋼
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接 - 插頭		

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的



連接



IF5514

電感式感測器

IFK3002-BPKG/V4A/US-100/OLED



圖表

安裝

