

產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
感應距離 [mm]	5
外殼	圓柱形的
尺寸 [mm]	Ø 11 / L = 54

電氣數據

工作電壓 [V]	10...36 DC
電流損耗 [mA]	15; (24 V)
防護等級	II
反相保護	是

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	250
開關頻率DC [Hz]	1000
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

感應距離 [mm]	5
實際感應距離 Sr [mm]	5 ± 10 %
工作距離 [mm]	0...4.05

精度/偏差

校正系數	鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3
遲滯 [Sr的百分比]	3...15
開關點偏移 [Sr的百分比]	-10...10

工作條件

環境溫度 [°C]	-25...80
外殼防護等級	IP 67

IF5822

電感式感測器

IFG3005-BPKG/5M

RT



認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
MTTF [年]	1865	

機械技術數據

重量 [g]	191.5
外殼	圓柱形的
安裝	非齊平安裝
尺寸 [mm]	Ø 11 / L = 54
材質	PBT 無色的

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 紅色
----	------	-------------


注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜: 5 m, PVC; 3 x 0.14 mm²

連接



芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色