
IF5054

電感式感測器

IFA3002-APOG/ 6m



停產產品 - 存檔登録



產品特徵		
電氣設計		PNP
輸出功能		常閉
感應距離	[mm]	2
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M12 x 1
電氣數據		
工作電壓	[V]	1055 DC
電流損耗	[mA]	7; (24 V)
防護等級		II
反相保護		否
輸出		
電氣設計		PNP
輸出功能		常閉
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	1.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	400
開關頻率DC	[Hz]	700
短路保護		
過載保護		
監控範圍		
感應距離	[mm]	2
您 	[]	
實際感應距離 Sr	[mm]	2 ± 10 %


IF5054

電感式感測器

IFA3002-APOG/ 6m



精度/偏差			
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黄銅: 0.4 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3	
遲滯	[Sr的百分比]	315	
開關點偏移	[Sr的百分比]	-1010	
工作條件			
環境溫度	[°C]	-2580	
外殼防護等級		IP 67	
機械技術數據			
外殼		螺紋結構	
安裝		齊平安裝	
尺寸	[mm]	M12 x 1	
螺紋代號		M12 x 1	
材質		黄銅 鍍鎳的; PBT	
附件			
供貨範圍		固定螺母: 2	
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接			
電纜: 6 m, PVC; 3 x 0.34 mm²			



芯線顔色:

BN = 棕色 BU = 藍色 BK = 黑色

連接