


IF6001

電感式感測器

IFB3004-BPKG/PULLDOWN 2 KOHM



產品特徵		
電氣設計		PNP
輸出功能		常開
感應距離	[mm]	4
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M12 x 1
電氣數據		
工作電壓	[V]	18...32 DC
電流損耗	[mA]	< 15
防護等級		III
反相保護		是
內部下拉電阻	[kΩ]	2
輸出		
電氣設計		PNP
輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	125; (150 (...50 °C))
開關輸出短暫的電流負載	[mA]	150
開關頻率DC	[Hz]	200
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

IF6001



電感式感測器

IFB3004-BPKG/PULLDOWN 2 KOHM

監控範圍		
感應距離	[mm]	4
實際感應距離 Sr	[mm]	4 ± 10 %
工作距離	[mm]	0...3.25
精度/偏差		
校正系數		銅: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3
遲滯	[Sr的百分比]	3...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	2554
機械技術數據		
重量	[g]	93.7
外殼		螺紋結構
安裝		非齊平安裝
尺寸	[mm]	M12 x 1
螺紋代號		M12 x 1
材質		黃銅 白青銅-鍍層; 感應面: PC
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
注釋		
包裝單位		1 件數

IF6001




電感式感測器

IFB3004-BPKG/PULLDOWN 2 KOHM

電氣連接

電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm²

連接



BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色