


IF7035

電感式感測器

IF-04-N SS-L-S



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

輸出功能	常閉
感應距離 [mm]	4
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M12 x 1

應用

應用	不能應用在危險易爆的區域 (未經ATEX防爆產品許可!)
安裝	應用於閥門: (38...63,5 (NW 40...65))

電氣數據

連接開關放大器	是
開關放大器	符合EN 60947-5-6標準連接開關放大器
額定電壓DC [V]	8.2; (1kΩ)
電源電壓DC [V]	7.5...30
電流損耗 [mA]	無阻尼: > 2,1; 阻尼: < 1
防護等級	III

輸出

輸出功能	常閉
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	30
開關頻率DC [Hz]	1500

監控範圍


感應距離 [mm]	4
-----------	---

IF7035



電感式感測器

IF-04-N SS-L-S

工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...70
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
機械技術數據		
重量	[g]	0.001
外殼		螺紋結構
安裝		非齊平安裝
尺寸	[mm]	M12 x 1
螺紋代號		M12 x 1
材質		PBT; 目標物體: 不鏽鋼(1.4301/304)
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
		目標物體
注釋		
注釋		注意:
		感測器用封閉的目標標記進行設定。
		如果使用舊的目標物，如果感測器沒有正確地設定，那麼感測器會受到機械性的損害。
包裝單位		1 件數
電氣連接 - 插頭		
連接器: 1 x 閘門插頭型號A DIN (DIN EN 175301-803)		
		
連接		
		
1 =	連接開關放大器	
1-2:	Low	