




停產產品 - 存檔登錄



產品特徵	
輸出功能	常開
感應距離 [mm]	12
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M18 x 1
應用	
特殊的性能	增長的感應距離
電氣數據	
工作電壓 [V]	20...250 AC/DC
防護等級	II
反相保護	否
輸出	
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	6
開關輸出AC電壓降最大值 [V]	6.5
最小的負載電流 [mA]	5
漏電流最大值 [mA]	2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC)
開關輸出AC的持續電流負載 [mA]	250; (350 (...50 °C))
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	100
開關輸出短暫的電流負載 [mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
開關頻率AC [Hz]	25
開關頻率DC [Hz]	50

IG0393




電感式感測器

IGK2012-ABOA/0,98M/PH/LS100AKR

短路保護		否
過載保護		否
監控範圍		
感應距離	[mm]	12
實際感應距離 Sr	[mm]	20 ± 10 %
工作距離	[mm]	0...9.7
增長的感應距離		是
精度/偏差		
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3
遲滯	[Sr的百分比]	3...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
機械技術數據		
外殼		螺紋結構
安裝		非齊平安裝
尺寸	[mm]	M18 x 1
螺紋代號		M18 x 1
材質		黃銅 白青銅-鍍層; PBT
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 紅色
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
注釋		
包裝單位		1 件數

IG0393



電感式感測器

IGK2012-ABOA/0,98M/PH/LS100AKR

電氣連接 - 插頭

電纜: 0.98 m, PUR; 2 x 0.5 mm²

連接器: 1 x 1/2"; 編碼: C

