





產品特徵		
電氣設計		PNP/NPN
輸出功能		常閉
感應距離	[mm]	8
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 43
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...36 DC
防護等級		II
反相保護		否
輸出		
電氣設計		PNP/NPN
輸出功能		常閉
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	5
最小的負載電流	[mA]	5
漏電流最大值	[mA]	1
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	100
開關頻率DC	[Hz]	100
短路保護		否
過載保護		否
監控範圍		
感應距離	[mm]	8
精度/偏差		
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	2673



電感式感測器

IGB2008BBROG/UP/6M/PH

機械技術數據		
重量	[g]	303
外殼		螺紋結構
安裝		齊平安裝
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 43
螺紋代號		M18 x 1
材質		黃銅 白青銅-鍍層; PC
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 紅色
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0.34 mm ²		
連接		



BK = 芯線顏色：
黑色