


停產產品 - 存檔登錄

替代產品: IGC235

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



產品特徵

電氣設計	AS-i
輸出功能	常開/常閉；(可選)
感應距離 [mm]	8
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M18 x 1

電氣數據

工作電壓 [V]	26.5...31.6 DC
電流損耗 [mA]	< 25
反相保護	否

輸出

電氣設計	AS-i
輸出功能	常開/常閉；(可選)
短路保護	否
過載保護	否

監控範圍

感應距離 [mm]	8
實際感應距離 Sr [mm]	8 ± 10 %
工作距離 [mm]	0...6.48

IG5939



電感式AS interface感測器

IGA2008-ASI/US-100

精度/偏差			
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.72 / 鋁: 0.42 / 銅: 0.4	
遲滯	[Sr的百分比]	5	
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10	
工作條件			
環境溫度		[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2	
機械技術數據			
外殼		螺紋結構	
安裝		非齊平安裝	
尺寸	[mm]	M18 x 1	
螺紋代號		M18 x 1	
材質		PBT; 感應面: PPE; 卡箍: PPS	
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	4 x LED, 黃色
附件			
供貨範圍		固定螺母: 2	
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接 - 插頭			
連接器: 1 x M12; 編碼: A			



連接

