


停產產品 - 存檔登錄

替代產品: IGC235

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵

電氣設計	AS-i
輸出功能	常開/常閉; (可選)
感應距離 [mm]	12
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M18 x 1 / L = 80

應用

特殊的性能	光學的調節輔助
-------	---------

電氣數據

工作電壓 [V]	26.5...31.6 DC
電流損耗 [mA]	< 30
防護等級	III
反相保護	是

輸出

電氣設計	AS-i
輸出功能	常開/常閉; (可選)
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

感應距離 [mm]	12
實際感應距離 Sr [mm]	12 ± 10 %
工作距離 [mm]	0...9.7

精度/偏差

校正系數	鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.72 / 鋁: 0.42 / 銅: 0.4
遲滯 [Sr的百分比]	5
開關點偏移 [Sr的百分比]	-10...10

IG5957



電感式AS interface感測器

IGA2012-ASI /US-100

工作條件					
環境溫度	[°C]	-25...70			
外殼防護等級		IP 67			
認證/測試					
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2				
AS-i分類					
AS-i I/O配置	[hex]	1			
AS-i ID代碼	[hex]	1			
AS-i認證	21701				
數據位	名稱	開關信號	安全區域	準備運作	不接線
機械技術數據					
外殼	螺紋結構				
安裝	非齊平安裝				
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 80			
螺紋代號	M18 x 1				
材質	黃銅 白青銅-鍍層; PC				
顯示器/操作件					
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色			
	危險區域	1 x LED, 紅色 感測器線圈斷線，感測器線圈 短路 Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)			
光學的調節輔助	是				
附件					
供貨範圍	固定螺母: 2				
注釋					
注釋	安全工作範圍: 約 Sn的10...80 %				
包裝單位	1 件數				
電氣連接 - 插頭					
連接器: 1 x M12; 編碼: A					
					

IG5957



電感式**AS interface**感測器

IGA2012-ASI /US-100

連接

