




停產產品 - 存檔登錄



| 產品特徵          |      |            |
|---------------|------|------------|
| 電氣設計          |      | NPN        |
| 輸出功能          |      | 常閉         |
| 感應距離          | [mm] | 15         |
| 外殼            |      | 螺紋結構       |
| 尺寸            | [mm] | M30 x 1.5  |
| 電氣數據          |      |            |
| 工作電壓          | [V]  | 10...36 DC |
| 電流損耗          | [mA] | 15; (24 V) |
| 防護等級          |      | II         |
| 反相保護          |      | 是          |
| 輸出            |      |            |
| 電氣設計          |      | NPN        |
| 輸出功能          |      | 常閉         |
| 開關輸出DC電壓降最大值  | [V]  | 2.5        |
| 開關輸出DC的持續電流負載 | [mA] | 250        |
| 開關頻率DC        | [Hz] | 250        |
| 短路保護          |      | 是          |
| 短路保護類型        |      | 脈衝         |
| 過載保護          |      | 是          |
| 監控範圍          |      |            |
| 感應距離          | [mm] | 15         |



## 電感式感測器

IIA3015-BNKG/BS-301-ANO

|           |              |                                             |
|-----------|--------------|---------------------------------------------|
| 實際感應距離 Sr | [mm]         | 15 ± 10 %                                   |
| 工作距離      | [mm]         | 0...12.1                                    |
| 精度/偏差     |              |                                             |
| 校正系數      |              | 鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 |
| 遲滯        | [Sr的百分比]     | 1...15                                      |
| 開關點偏移     | [Sr的百分比]     | -10...10                                    |
| 工作條件      |              |                                             |
| 環境溫度      | [°C]         | -25...80                                    |
| 外殼防護等級    |              | IP 65                                       |
| 認證/測試     |              |                                             |
| EMC電磁兼容   | EN 60947-5-2 |                                             |
|           | EN 55011     | 等級B                                         |
| 機械技術數據    |              |                                             |
| 外殼        |              | 螺紋結構                                        |
| 安裝        |              | 非齊平安裝                                       |
| 尺寸        | [mm]         | M30 x 1.5                                   |
| 螺紋代號      |              | M30 x 1.5                                   |
| 材質        |              | 黃銅 白青銅-鍍層; CO-PC                            |
| 顯示器/操作件   |              |                                             |
| 顯示        | 開關狀態         | 1 x LED, 黃色                                 |
| 附件        |              |                                             |
| 供貨範圍      |              | 固定螺母: 2                                     |
| 注釋        |              |                                             |
| 包裝單位      |              | 1 件數                                        |

## 電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M18; 編碼: A





## 電感式感測器

IIA3015-BNKG/BS-301-ANO

### 連接

