

II5752

電感式感測器


II-2010-FRKG/SS-000-K



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: II5808

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵

電氣設計		PNP/NPN
輸出功能		常開/常閉; (可選)
感應距離	[mm]	10
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M30 x 1.5

電氣數據

工作電壓	[V]	10...55 DC
防護等級		II
反相保護		是

輸出

電氣設計		PNP/NPN
輸出功能		常開/常閉; (可選)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	4.6
最小的負載電流	[mA]	4
漏電流最大值	[mA]	0.8
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	400
開關頻率DC	[Hz]	450
短路保護		是
短路保護類型		脈衝

II5752



電感式感測器

II-2010-FRKG/SS-000-K

過載保護		是
監控範圍		
感應距離	[mm]	10
實際感應距離 Sr	[mm]	10 ± 10 %
工作距離	[mm]	0...8.1
精度/偏差		
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3
遲滯	[Sr的百分比]	3...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
機械技術數據		
外殼		螺紋結構
安裝		齊平安裝
尺寸	[mm]	M30 x 1.5
螺紋代號		M30 x 1.5
材質		PBT
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
注釋		
包裝單位		1 件數

II5752



電感式感測器

II-2010-FRKG/SS-000-K

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x 閥門插頭型號A DIN (DIN EN 175301-803)

