

II5810

電感式感測器


IIA2010-ASI /US-100



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: IIC220

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵

電氣設計		AS-i
感應距離	[mm]	10
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 78

電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	< 30
防護等級		II
反相保護		是

輸出

電氣設計		AS-i
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

監控範圍

感應距離	[mm]	10
------	------	----

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B

AS-i分類

AS-i I/O配置	[hex]	1
------------	-------	---

II5810



電感式感測器

IIA2010-ASI /US-100

AS-i ID代碼	[hex]	1				
AS-i認證		02901				
數據位		名稱	開關信號	安全區域	準備運作	不接線
機械技術數據						
外殼		螺紋結構				
安裝		齊平安裝				
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 78				
螺紋代號		M30 x 1.5				
材質		黃銅 白青銅-鍍層; 感應面: PBT				
顯示器/操作件						
顯示		開關狀態	1 x LED, 黃色			
		危險區域	1 x LED, 紅色 感測器線圈斷線, 感測器線圈 短路 Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)			
附件						
供貨範圍		固定螺母: 2				
注釋						
注釋		安全工作範圍: 約 Sn的10...80 %				
包裝單位		1 件數				
電氣連接 - 插頭						

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

