


IIA4015LCPKG/V4A/TS-600-APA



請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣設計	PNP
輸出功能	NC+NO
感應距離 [mm]	15
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M30 x 1.5

工作電壓	[V]	18...30 DC
電流損耗	[mA]	7; (24 V)
反相保護		否

電氣設計	PNP
輸出功能	NC+NO
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	1
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	200
開關頻率DC [Hz]	50
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

感應距離	[mm]	15
------	------	----

II5173



電感式感測器

IIA4015LCPKG/V4A/TS-600-APA

實際感應距離 Sr	[mm]	15 ± 10 %
工作距離	[mm]	0...12.1

精度/偏差		
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.54 / 鋁: 0.5 / 銅: 0.46
遲滯	[Sr的百分比]	1...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 65

機械技術數據		
外殼		螺紋結構
安裝		非齊平安裝
尺寸	[mm]	M30 x 1.5
螺紋代號		M30 x 1.5
材質		不鏽鋼(1.4571/316Ti); PBT

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色

附件		
供貨範圍		固定螺母: 2

注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x Ø 28 mm; 編碼: A



連接

