


IL5004

電感式感測器

ILA3002-BPKG/OBEN/AS-514TPS RT



1 感應面



產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
感應距離 [mm]	2
外殼	矩形的
尺寸 [mm]	40 x 8 x 8

電氣數據

工作電壓 [V]	10...36 DC
電流損耗 [mA]	15; (24 V)
防護等級	III
反相保護	是

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	1.6
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	250
開關頻率DC [Hz]	2000
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

感應距離 [mm]	2
實際感應距離 Sr [mm]	2 ± 10 %
工作距離 [mm]	0...1.6

IL5004



電感式感測器

ILA3002-BPKG/OBEN/AS-514TPS RT

精度/偏差		
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2
遲滯	[Sr的百分比]	1...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級	IP 65	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	3449
UL認證	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	電源	Limited Voltage/Current
	文件數量UL	E174191
機械技術數據		
重量	[g]	13.3
外殼	矩形的	
安裝	齊平安裝	
尺寸	[mm]	40 x 8 x 8
材質	黃銅 白青銅-鍍層; 感應面: LCP	
旋緊扭矩	[Nm]	1; (插入深度: > 5 mm)
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 紅色
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接 - 插頭		
連接器: 1 x M8; 編碼: A		
		

IL5004



電感式感測器

ILA3002-BPKG/OBEN/AS-514TPS RT

連接

