


停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

輸出功能	常開
感應距離 [mm]	35
外殼	矩形的

應用

特殊的性能	增長的感應距離；防黏性的
-------	--------------

電氣數據

頻率AC [Hz]	47...63
工作電壓 [V]	20...140 AC / 10...140 DC
防護等級	I
反相保護	是

輸出

輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	5.5
開關輸出AC電壓降最大值 [V]	5.5
最小的負載電流 [mA]	5.5
漏電流最大值 [mA]	1.7 (140 V AC/DC)
開關輸出短暫的電流負載 [mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
開關頻率AC [Hz]	25
開關頻率DC [Hz]	100

IM0047



電感式感測器

IMC2035-ARKA/SC/LS-300BL/CSA

短路保護	是	
短路保護類型	脈衝	
過載保護	是	
監控範圍		
感應距離	[mm]	35
工作距離	[mm]	0...28.3
增長的感應距離	是	
精度/偏差		
校正系數	鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.8 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3	
遲滯	[Sr的百分比]	3...15
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級	IP 67	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
機械技術數據		
外殼	矩形的	
安裝	非齊平安裝	
材質	外殼: PPE; 感應面: PEI 防黏性的; 卡箍: 模壓鑄鋅	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 紅色
	操作	1 x LED, 綠色
	短路	1 x LED, 綠色/紅色 交替閃爍
注釋		
注釋	有效區的5個位置可選	
包裝單位	1 件數	

IM0047



電感式感測器

IMC2035-ARKA/SC/LS-300BL/CSA

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x 7/8"; 編碼: A

