




停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

輸出功能	常開
感應距離 [mm]	35
外殼	矩形的
尺寸 [mm]	40 x 40 x 66

應用

特殊的性能	增長的感應距離；防黏性的
-------	--------------

電氣數據

頻率AC [Hz]	47...63
工作電壓 [V]	20...140 AC / 10...140 DC
防護等級	I
反相保護	是

輸出

輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	5.5
開關輸出AC電壓降最大值 [V]	5.5
最小的負載電流 [mA]	5.5
漏電流最大值 [mA]	1.7 (140 V AC/DC)
開關輸出短暫的電流負載 [mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
開關頻率AC [Hz]	25

IM0048



電感式感測器

IMC2035-ARKA/SC/LS-100AK

開關頻率DC	[Hz]	100
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
監控範圍		
感應距離	[mm]	35
工作距離	[mm]	0...28.3
增長的感應距離		是
精度/偏差		
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.8 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3
遲滯	[Sr的百分比]	3...15
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
機械技術數據		
外殼		矩形的
安裝		非齊平安裝
尺寸	[mm]	40 x 40 x 66
材質		外殼: PPE; 感應面: PEI 防黏性的; 卡箍: 模壓鑄鋅
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 紅色
	操作	1 x LED, 綠色
	短路	1 x LED, 綠色/紅色 交替閃爍
注釋		
注釋		有效區的5個位置可選
包裝單位		1 件數

IM0048



電感式感測器

IMC2035-ARKA/SC/LS-100AK

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x 1/2"; 編碼: C

