


IM5094

電感式感測器

IMC4035-CPKG/QUICKON



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

電氣設計		PNP
輸出功能		NC+NO
感應距離	[mm]	35
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	40 x 40 x 83

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	20; (24 V)
防護等級		II
反相保護		是

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		NC+NO
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	100

IM5094



電感式感測器

IMC4035-CPKG/QUICKON

短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍	
感應距離 [mm]	35
實際感應距離 S_r [mm]	$35 \pm 10 \%$
工作距離 [mm]	0...28.3

精度/偏差	
校正系數	鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3
遲滯 [Sr的百分比]	1...15
開關點偏移 [Sr的百分比]	-10...10

工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...70
外殼防護等級	IP 67

認證/測試	
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2

機械技術數據	
外殼	矩形的
安裝	非齊平安裝
尺寸 [mm]	40 x 40 x 83
材質	外殼: PBT; 感應面: PPE; 卡箍: 模壓鑄鋅

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

附件	
供貨範圍	安裝支架: 1
	內六角扳手: 1

注釋	
注釋	有效區的5個位置可選
包裝單位	1 件數

電氣連接	
連接	

