


IM9207

電感式感測器

IMC2015-BRKG/UP/0.15M/PUR/US



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

電氣設計	PNP/NPN
輸出功能	常閉
感應距離 [mm]	15
外殼	矩形的
尺寸 [mm]	40 x 40 x 66

應用

特殊的性能	鍍金接點
-------	------

電氣數據

工作電壓 [V]	10...55 DC
防護等級	II
反相保護	是

輸出

電氣設計	PNP/NPN
------	---------

IM9207



電感式感測器

IMC2015-BRKG/UP/0.15M/PUR/US

輸出功能		常閉
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	4.6
最小的負載電流	[mA]	2
漏電流最大值	[mA]	0.8
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	100
開關頻率DC	[Hz]	150
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
監控範圍		
感應距離	[mm]	15
實際感應距離 Sr	[mm]	15 ± 10 %
工作距離	[mm]	0...12.1
精度/偏差		
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2
遲滯	[Sr的百分比]	1...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
機械技術數據		
外殼		矩形的
安裝		齊平安裝
尺寸	[mm]	40 x 40 x 66
材質		外殼: PBT; 感應面: PEI; 卡箍: PPS
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		安裝支架: 1
		內六角扳手: 1
注釋		
包裝單位		1 件數

IM9207



電感式感測器

IMC2015-BRKG/UP/0.15M/PUR/US

電氣連接 - 插頭

電纜: 0.15 m, PUR

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

