


IN5412

電感式感測器

INV3004DBPKG/US



停產產品 - 存檔登錄



- 1 感測器 1
- 2 感測器 2
- 3 LED OUT 1
- 4 LED OUT21



產品特徵		
電氣設計		PNP
輸出功能		2 x 常開
感應距離	[mm]	4
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	33 x 60 x 64
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC; (; 根據PELV標準)
電流損耗	[mA]	15; (最多開關一個輸出)
防護等級		III
反相保護		是
輸出		
電氣設計		PNP
輸出功能		2 x 常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5

IN5412



電感式感測器

INV3004DBPKG/US

開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	100
開關頻率DC	[Hz]	500
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

監控範圍		
感應距離	[mm]	4
實際感應距離 Sr	[mm]	4 ± 10 %
工作距離	[mm]	0...3.25

精度/偏差		
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3
遲滯	[Sr的百分比]	1...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B

機械技術數據		
外殼		矩形的
安裝		非齊平安裝
尺寸	[mm]	33 x 60 x 64
材質		外殼: PA; 螺栓: 不鏽鋼; 墊圈: 不鏽鋼

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	2 x LED, 黃色

附件		
供貨範圍		墊圈: 2
		氣缸螺絲釘: 2 x M5 x 18

注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12; 編碼: A



IN5412

電感式感測器

INV3004DBPKG/US



連接

