
IN5028

電感式感測器

IN-3004-FPKG/KB

停產產品 - 存檔登錄



CE

產品特徵		
電氣設計		PNP
輸出功能		常開/常閉；（可選）
感應距離	[mm]	4
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	40 x 12 x 26
電氣數據		
工作電壓	[V]	18...30 DC
電流損耗	[mA]	10；(24 V)
反相保護		是
輸出		
電氣設計		PNP
輸出功能		常開/常閉；（可選）
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	1.3
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	100
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
監控範圍		
感應距離	[mm]	4
實際感應距離 Sr	[mm]	4 ± 10 %
工作距離	[mm]	0...3.25

IN5028

電感式感測器

IN-3004-FPKG/KB

精度/偏差			
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3	
遲滯	[Sr的百分比]	3...15	
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10	
工作條件			
環境溫度	[°C]	-25...80	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2	
機械技術數據			
外殼		矩形的	
安裝		非齊平安裝	
尺寸	[mm]	40 x 12 x 26	
材質		PBT	
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	1 x LED, 黃色
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接			

接線端子座: ...2.5 mm²

連接

