


IN512A



應用於閥門緻動器的電感式雙感測器
IND3004DBPKG/3D



1 防衝擊保護外殼 牆壁厚度 2 mm



產品特徵		
電氣設計		PNP
輸出功能		2 x 常開
感應距離	[mm]	4
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	40 x 26 x 26
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	< 15
防護等級		III
反相保護		是
輸出		
電氣設計		PNP
輸出功能		2 x 常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	100
開關輸出短暫的電流負載	[mA]	100
開關頻率DC	[Hz]	1300

IN512A



應用於閥門緻動器的電感式雙感測器

IND3004DBPKG/3D

短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是
監控範圍	
感應距離 [mm]	4
工作距離目標凸輪 [mm]	1
精度/偏差	
校正系數	鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3
遲滯 [Sr的百分比]	1...15
開關點偏移 [Sr的百分比]	-10...10
工作條件	
環境溫度 [°C]	-20...60
外殼防護等級	IP 67
認證/測試	
ATEX標記	II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc IP67 X
關於ATEX標記的注意事項	僅與防衝擊保護外殼連接
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2
MTTF [年]	1064
機械技術數據	
重量 [g]	347.5
外殼	矩形的
尺寸 [mm]	40 x 26 x 26
材質	外殼: PBT; 擋板: PC; 防衝擊保護外殼: 不鏽鋼
顯示器/操作件	
顯示	開關狀態 2 x LED, 黃色
附件	
供貨範圍	防衝擊保護外殼
	內六角頭螺絲: 2 x M5 x 35
	安裝板: 1
注釋	
包裝單位	1 件數

IN512A



應用於閥門緻動器的電感式雙感測器

IND3004DBPKG/3D

電氣連接

電纜：2 m, PVC; 4 x 0.34 mm²

連接

