


IN5327



應用於閥門緻動器的電感式雙感測器

IND3004DBPKG/US-100-DPV



產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	2 x 常開
感應距離 [mm]	4
外殼	矩形的
尺寸 [mm]	40 x 26 x 47

應用

特殊的性能	鍍金接點
-------	------

電氣數據

工作電壓 [V]	10...36 DC
電流損耗 [mA]	15; (24 V)
防護等級	II
反相保護	是

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	2 x 常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	250
開關頻率DC [Hz]	1300
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

感應距離 [mm]	4
實際感應距離 Sr [mm]	4 ± 10 %
工作距離 [mm]	0...3.25

精度/偏差

校正系數	鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2
遲滯 [Sr的百分比]	1...15

IN5327



應用於閥門緻動器的電感式雙感測器

IND3004DBPKG/US-100-DPV

開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10
-------	----------	----------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
------	------	----------

外殼防護等級	IP 67
--------	-------

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
---------	--------------	--

	EN 55011	等級B
--	----------	-----

MTTF	[年]	1064
------	-----	------

UL認證	Ta	0...40 °C
------	----	-----------

	Enclosure type	Type 1
--	----------------	--------

	電源	Hazardous voltage
--	----	-------------------

	文件數量UL	E174191
--	--------	---------

機械技術數據

重量	[g]	57
----	-----	----

外殼	矩形的
----	-----

安裝	非齊平安裝
----	-------

尺寸	[mm]	40 x 26 x 47
----	------	--------------

材質	外殼: PBT
----	---------

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	2 x LED, 黃色
----	------	-------------

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 成型體: 不鏽鋼; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

