


# IN5337



應用於閥門緻動器的電感式雙感測器

IND3004DBPKG/US-100-DPV/10-55V



產品特徵		
電氣設計		PNP
輸出功能		2 x 常開
感應距離	[mm]	4
外殼		矩形的
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...55 DC
電流損耗	[mA]	< 30
防護等級		III
反相保護		是
輸出		
電氣設計		PNP
輸出功能		2 x 常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	50
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
監控範圍		
感應距離	[mm]	4
實際感應距離 Sr	[mm]	4 ± 10 %
工作距離	[mm]	0...3.25

# IN5337



應用於閥門緻動器的電感式雙感測器

IND3004DBPKG/US-100-DPV/10-55V

精度/偏差		
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3
遲滯	[Sr的百分比]	3...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67; (如果旋緊)
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
MTTF	[年]	854
機械技術數據		
重量	[g]	73.5
外殼		矩形的
安裝		非齊平安裝
材質		PC
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	2 x LED, 黃色
注釋		
包裝單位		1 件數

## 電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12; 編碼: A



## 連接

