




1 卡鎖



產品特徵	
電氣設計	PNP/NPN
輸出功能	常開
感應距離 [mm]	10
外殼	矩形的
尺寸 [mm]	26 x 26 x 26
電氣數據	
工作電壓 [V]	10...36 DC
防護等級	II
反相保護	是
輸出	
電氣設計	PNP/NPN
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	4.6
最小的負載電流 [mA]	2
漏電流最大值 [mA]	0.6
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	100
開關頻率DC [Hz]	250
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

IO5018



電感式感測器

IOW2010-ARKG/0,15M/US/UP RT

監控範圍		
感應距離	[mm]	10
實際感應距離 Sr	[mm]	10 ± 10 %
工作距離	[mm]	0...8.1
精度/偏差		
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3
遲滯	[Sr的百分比]	1...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
MTTF	[年]	2577
機械技術數據		
重量	[g]	61.12
外殼		矩形的
安裝		齊平安裝
尺寸	[mm]	26 x 26 x 26
材質		PA
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 紅色
附件		
供貨範圍		螺絲帽: 1 x M4 x 12
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接 - 插頭		
電纜: 0.15 m, PUR; 3 x 0.14 mm²		
連接器: 1 x M12; 編碼: A		

IO5018



電感式感測器

IOW2010-ARKG/0,15M/US/UP RT

連接

