


停產產品 - 存檔登錄

替代產品: IO5018

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



1 卡鎖



## 產品特徵

|           |              |
|-----------|--------------|
| 電氣設計      | PNP/NPN      |
| 輸出功能      | 常開           |
| 感應距離 [mm] | 10           |
| 外殼        | 矩形的          |
| 尺寸 [mm]   | 26 x 26 x 26 |

## 電氣數據

|          |            |
|----------|------------|
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC |
| 防護等級     | II         |
| 反相保護     | 是          |

## 輸出

|                  |         |
|------------------|---------|
| 電氣設計             | PNP/NPN |
| 輸出功能             | 常開      |
| 開關輸出DC電壓降最大值 [V] | 4.5     |
| 最小的負載電流 [mA]     | 2       |
| 漏電流最大值 [mA]      | 0.6     |



## 電感式感測器

IOW2010-ARKG/0,15M/US/UP RT

|               |      |     |
|---------------|------|-----|
| 開關輸出DC的持續電流負載 | [mA] | 100 |
| 開關頻率DC        | [Hz] | 250 |
| 短路保護          |      | 是   |
| 短路保護類型        |      | 脈衝  |
| 過載保護          |      | 是   |

|           |      |           |
|-----------|------|-----------|
| 監控範圍      |      |           |
| 感應距離      | [mm] | 10        |
| 實際感應距離 Sr | [mm] | 10 ± 10 % |
| 工作距離      | [mm] | 0...8.1   |

|       |          |                                             |
|-------|----------|---------------------------------------------|
| 精度/偏差 |          |                                             |
| 校正系數  |          | 鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 |
| 遲滯    | [Sr的百分比] | 1...15                                      |
| 開關點偏移 | [Sr的百分比] | -10...10                                    |

|        |      |          |
|--------|------|----------|
| 工作條件   |      |          |
| 環境溫度   | [°C] | -25...70 |
| 外殼防護等級 |      | IP 67    |

|         |              |     |
|---------|--------------|-----|
| 認證/測試   |              |     |
| EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 |     |
|         | EN 55011     | 等級B |

|        |      |              |
|--------|------|--------------|
| 機械技術數據 |      |              |
| 重量     | [g]  | 0.057        |
| 外殼     |      | 矩形的          |
| 安裝     |      | 齊平安裝         |
| 尺寸     | [mm] | 26 x 26 x 26 |
| 材質     |      | PA           |

|         |      |             |
|---------|------|-------------|
| 顯示器/操作件 |      |             |
| 顯示      | 開關狀態 | 1 x LED, 紅色 |

|      |  |                  |
|------|--|------------------|
| 附件   |  |                  |
| 供貨範圍 |  | 螺絲帽: 1 x M4 x 10 |

|      |  |      |
|------|--|------|
| 注釋   |  |      |
| 包裝單位 |  | 1 件數 |

|      |  |  |
|------|--|--|
| 電氣連接 |  |  |
|------|--|--|

電纜: 0.15 m, PUR

## 電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12; 編碼: A





## 電感式感測器

IOW2010-ARKG/0,15M/US/UP RT

### 連接

