




停產產品 - 存檔登錄



1 感應面

產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	常開

電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	< 2
反相保護		是
開機延遲時間最大值	[ms]	5

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.3
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
開關頻率DC	[Hz]	1000
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

監控範圍

磁靈敏度	[mT]	2...35
傳遞速度	[m/s]	< 10

精度/偏差

遲滯	[mm]	1
重複精度	[mm]	0.1


IQ5004



應用於安裝桿氣缸的氣缸感測器

IQ5004/ 6m

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
衝擊/振動阻尼		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
機械技術數據		
氣缸型號		氣動缸
材質		塑膠
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 紅色
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 6 m, PVC		
連接		



芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色