


停產產品 - 存檔登錄



1 感應面

產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	常開

應用

特殊的性能	抗電磁干擾的
抗電磁干擾的	是

電氣數據

工作電壓 [V]	10...30 DC
電流損耗 [mA]	< 2
反相保護	是
開機延遲時間最大值 [ms]	35

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.3
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	200
開關頻率DC [Hz]	20
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

磁靈敏度 [mT]	2...35
傳遞速度 [m/s]	< 10

IQ5006



應用於安裝桿氣缸的氣缸感測器

IQ5006/US-100

精度/偏差		
遲滯	[mm]	1
重複精度	[mm]	0.1
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
衝擊/振動阻尼		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
機械技術數據		
氣缸型號		氣動缸
材質		塑膠
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 紅色
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接 - 插頭		

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

