


IS5027

電感式感應器

IS-3002-ANOG/PH



停產產品 - 存檔登錄



CE

| 產品特徵 | |
|--------------------|--------------|
| 電氣設計 | NPN |
| 輸出功能 | 常開 |
| 感應距離 [mm] | 2 |
| 外殼 | 矩形的 |
| 尺寸 [mm] | 28 x 10 x 16 |
| 電氣數據 | |
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC |
| 電流損耗 [mA] | 15; (24 V) |
| 防護等級 | III |
| 反相保護 | 否 |
| 輸出 | |
| 電氣設計 | NPN |
| 輸出功能 | 常開 |
| 開關輸出DC電壓降最大值 [V] | 1 |
| 開關輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 |
| 開關頻率DC [Hz] | 800 |
| 短路保護 | 否 |
| 過載保護 | 否 |
| 監控範圍 | |
| 感應距離 [mm] | 2 |
| 實際感應距離 Sr [mm] | 2 ± 10 % |
| 工作距離 [mm] | 0...1.6 |


IS5027



電感式感應器

IS-3002-ANOG/PH

| 精度/偏差 | | |
|---|--------------|---|
| 校正系數 | | 鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 |
| 遲滯 | [Sr的百分比] | 1...15 |
| 開關點偏移 | [Sr的百分比] | -10...10 |
| 工作條件 | | |
| 環境溫度 | [°C] | -25...80 |
| 外殼防護等級 | | IP 67 |
| 認證/測試 | | |
| EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | |
| | EN 55011 | 等級B |
| MTTF | [年] | 2791 |
| 機械技術數據 | | |
| 外殼 | | 矩形的 |
| 安裝 | | 齊平安裝 |
| 尺寸 | [mm] | 28 x 10 x 16 |
| 材質 | | PBT |
| 旋緊扭矩 | [Nm] | < 0.5; (具墊圈) |
| 顯示器/操作件 | | |
| 顯示 | 開關狀態 | 1 x LED, 黃色 |
| 注釋 | | |
| 包裝單位 | | 1 件數 |
| 電氣連接 | | |
| 電纜: 2 m, PUR; 高度靈活的; 3 x 0.14 mm ² | | |
| 連接 | | |



芯線顏色：

BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色

停產產品 - 存檔登錄