


IS9200

電感式感測器

IS-2002DARKG/US



停產產品 - 存檔登錄



1 L = 150 mm



產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
感應距離 [mm]	2
外殼	矩形的
尺寸 [mm]	28 x 16 x 40

電氣數據

工作電壓 [V]	10...55 DC
反相保護	是

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	3.7
最小的負載電流 [mA]	4
漏電流最大值 [mA]	0.7
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	100
開關頻率DC [Hz]	1000
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是


IS9200



電感式感測器

IS-2002DARKG/US

監控範圍		
感應距離	[mm]	2
實際感應距離 Sr	[mm]	$2 \pm 10\%$
工作距離	[mm]	0...1.6
精度/偏差		
校正系數		銅: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2
遲滯	[Sr的百分比]	1...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
機械技術數據		
外殼		矩形的
安裝		齊平安裝
尺寸	[mm]	28 x 16 x 40
材質		PBT
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	2 x LED, 黃色
	操作	2 x LED, 綠色
注釋		
注釋		具墊圈的最大旋緊扭矩0.5 Nm
包裝單位		1 件數
電氣連接		
連接		



連接器: 1 x M12