

IV0005


電感式感測器
IVE2030-FBOW



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：IV0007

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



產品特徵		
輸出功能		常開/常閉；（可選）
感應距離	[mm]	30
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	40 x 40 x 118
電氣數據		
頻率AC	[Hz]	47...63
工作電壓	[V]	20...250 AC
防護等級		II
反相保護		否
輸出		
輸出功能		常開/常閉；（可選）
開關輸出AC電壓降最大值	[V]	7
最小的負載電流	[mA]	8
漏電流最大值	[mA]	2.5
開關輸出AC的持續電流負載	[mA]	500
開關頻率AC	[Hz]	20

IV0005



電感式感測器

IVE2030-FBOW

短路保護		否
過載保護		否
監控範圍		
感應距離	[mm]	30
實際感應距離 Sr	[mm]	30 ± 10 %
工作距離	[mm]	0...24.3
精度/偏差		
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2
遲滯	[Sr的百分比]	1...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
機械技術數據		
外殼		矩形的
安裝		非齊平安裝
尺寸	[mm]	40 x 40 x 118
材質		PBT
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
注釋		
注釋		單獨訂購電纜插接式接頭(E11270)
包裝單位		1 件數
電氣連接		
接線端子座: ...2.5 mm ²		
連接		

