


IV5034

電感式感測器

IVE4020BCPKG



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	NC+NO
感應距離 [mm]	20
外殼	矩形的
尺寸 [mm]	40 x 40 x 118

電氣數據

工作電壓 [V]	10...60 DC
電流損耗 [mA]	20; (24 V)
防護等級	II
反相保護	是

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	NC+NO
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	3
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	200
開關頻率DC [Hz]	150
短路保護	是

IV5034



電感式感測器

IVE4020BCPKG

短路保護類型		脈衝	
過載保護		是	
監控範圍			
感應距離	[mm]	20	
實際感應距離 Sr	[mm]	20 ± 10 %	
工作距離	[mm]	0...16.2	
精度/偏差			
校正系數	鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2		
遲滯	[Sr的百分比]	1...15	
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10	
工作條件			
環境溫度	[°C]	-25...70	
外殼防護等級	IP 67		
認證/測試			
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2		等級B
	EN 55011		
機械技術數據			
外殼	矩形的		
安裝	齊平安裝		
安裝方式	應用於安裝底座; (E10228)		
尺寸	[mm]	40 x 40 x 118	
材質	PBT		
顯示器/操作件			
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色	
	操作	1 x LED, 綠色	
注釋			
注釋	有效區的5個位置可選		
包裝單位	單獨訂購電纜插接式接頭(E11270)		
	1 件數		
電氣連接			
安裝插座: ...2.5 mm²			
連接			

