


IV5048

電感式感測器

IVE4040-CNKG



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

電氣設計	NPN
輸出功能	NC+NO
感應距離 [mm]	40
外殼	矩形的
尺寸 [mm]	55 x 55 x 128

電氣數據

工作電壓 [V]	10...30 DC
電流損耗 [mA]	20; (24 V)
防護等級	II
反相保護	是

輸出

電氣設計	NPN
輸出功能	NC+NO
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	3
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	200
開關頻率DC [Hz]	100
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

感應距離 [mm]	40
-----------	----

IV5048



電感式感測器

IVE4040-CNKG

實際感應距離 Sr	[mm]	40 ± 10 %
工作距離	[mm]	0...32.4

精度/偏差		
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2
遲滯	[Sr的百分比]	1...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B

機械技術數據		
外殼		矩形的
安裝		非齊平安裝
尺寸	[mm]	55 x 55 x 128
材質		PBT

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

注釋		
注釋		有效區的5個位置可選
		單獨訂購電纜插接式接頭(E11270)
包裝單位		1 件數

電氣連接		
接線端子座: ...2.5 mm²		
連接		

