

IV5054

電感式感測器


IVE4020BCPKG/20M



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：IV5055

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



產品特徵		
電氣設計		PNP
輸出功能		NC+NO
感應距離	[mm]	20
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	40 x 40 x 128
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...60 DC
電流損耗	[mA]	20; (24 V)
防護等級		II
反相保護		是
輸出		
電氣設計		PNP
輸出功能		NC+NO
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	3

IV5054



電感式感測器

IVE4020BCPKG/20M

開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
開關頻率DC	[Hz]	150
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
監控範圍		
感應距離	[mm]	20
實際感應距離 Sr	[mm]	20 ± 10 %
工作距離	[mm]	0...16.2
精度/偏差		
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2
遲滯	[Sr的百分比]	1...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
機械技術數據		
外殼		矩形的
安裝		齊平安裝
尺寸	[mm]	40 x 40 x 128
材質		PBT; 密封圈: FKM
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
注釋		
注釋		有效區的5個位置可選 單獨訂購電纜插接式接頭(E11270)
包裝單位		1 件數

IV5054




電感式感測器

IVE4020BCPKG/20M

電氣連接

電纜：20 m, 耐油的電纜；4 x 0.5 mm²

連接



BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色