

IW5063

電感式感測器


IW-3008-BPKG/Sonderkabel



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: IW5060

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵

電氣設計		PNP
輸出功能		常開
感應距離	[mm]	8
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	60 x 36 x 10

應用

特殊的性能		無滷素
-------	--	-----

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	15; (24 V)
防護等級		II
反相保護		是

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	300
短路保護		是


IW5063



電感式感測器

IW-3008-BPKG/Sonderkabel

短路保護類型		脈衝
過載保護		是
監控範圍		
感應距離	[mm]	8
實際感應距離 Sr	[mm]	8 ± 10 %
工作距離	[mm]	0...6.5
精度/偏差		
校正系數	鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2	
遲滯	[Sr的百分比]	1...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級	IP 67	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
機械技術數據		
外殼	矩形的	
安裝	非齊平安裝	
尺寸	[mm]	60 x 36 x 10
材質	PBT	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
電纜: 2 m, PUR, 無鹵素; 3 x 0.14 mm²		
連接		



芯線顏色:
BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色