


KD3500

電容式感測器

KDE2060-FBOA/NI/LS300L



產品特徵		
輸出功能		常開/常閉；(可選)
感應距離	[mm]	60
外殼		矩形的
電氣數據		
工作電壓	[V]	20...250 AC/DC
防護等級		II
反相保護		否
輸出		
輸出功能		常開/常閉；(可選)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	8.5
開關輸出AC電壓降最大值	[V]	8.5
最小的負載電流	[mA]	5
漏電流最大值	[mA]	2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC)
開關輸出AC的持續電流負載	[mA]	200; (250 (...50 °C))
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	100
開關輸出短暫的電流負載	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
開關頻率AC	[Hz]	10
開關頻率DC	[Hz]	10
短路保護		否
過載保護		否
監控範圍		
感應距離	[mm]	60
檢測距離可設		是
工廠設定檢測距離	[mm]	60
實際感應距離 Sr	[mm]	60 ± 10 %

KD3500



電容式感測器

KDE2060-FBOA/NI/LS300L

工作距離	[mm]	0...48.6
精度/偏差		
校正系數		玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2
遲滯	[Sr的百分比]	1...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-15...15
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 65
增加的抗擾度		是; (增強的抗電磁干擾度)
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
機械技術數據		
重量	[g]	335.658
外殼		矩形的
安裝		非齊平安裝
材質		PPE
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 紅色
附件		
供貨範圍		螺絲刀: 1
注釋		
包裝單位		1 件數

KD3500

電容式感測器

KDE2060-FBOA/NI/LS300L



電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x 7/8"; 編碼: A

