


KI3501

電容式感測器

KIE2015-FBOA/LS-100AK/CSA RT



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

輸出功能		常開/常閉; (可選)
感應距離	[mm]	15
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M30 x 1.5

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	10; (24 V)
防護等級		II
反相保護		是

輸出

輸出功能		常開/常閉; (可選)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出AC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出AC的持續電流負載	[mA]	250
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率AC	[Hz]	40
開關頻率DC	[Hz]	40
過載保護		是

監控範圍

感應距離	[mm]	15
實際感應距離 Sr	[mm]	15 ± 10 %

KI3501



電容式感測器

KIE2015-FBOA/LS-100AK/CSA RT

工作距離	[mm]	0...12.1
精度/偏差		
校正係數		玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2
遲滯	[Sr的百分比]	1...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-15...15
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
機械技術數據		
外殼		螺紋結構
安裝		非齊平安裝
尺寸	[mm]	M30 x 1.5
螺紋代號		M30 x 1.5
材質		PBT; 端蓋: PC
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 紅色
電氣連接		
需求的保護		請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準，使用小型保險絲; ≤ 2 A; 快速行動
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2 螺絲刀: 1
注釋		
注釋		建議: 短路後請一定檢查產品的安全功能。
包裝單位		1 件數

KI3501




電容式感測器

KIE2015-FBOA/LS-100AK/CSA RT

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x 1/2"; 編碼: C



注釋 請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準，使用小型保險絲 $\leq 2\text{ A}$ 快速行動