


KI5052



電容式感測器

KIE3015-FPKG/NI/55V/US-100-DPX



1 電位計



產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	常開/常閉；（可選）
感應距離 [mm]	15
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M30 x 1.5 / L = 143

電氣數據

工作電壓	[V]	10...55 DC; (符合cULus - Class 2標準)
電流損耗	[mA]	14; (24 V)
防護等級		II
反相保護		是

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	常開/常閉；（可選）
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	250
開關頻率DC [Hz]	40
短路保護	是
過載保護	是

監控範圍

感應距離	[mm]	15
------	------	----

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...70
------	------	----------

KI5052



電容式感測器

KIE3015-FPKG/NI/55V/US-100-DPX

外殼防護等級	IP 65
增加的抗擾度	是；（增強的抗電磁干擾度）

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF [年]	743	

機械技術數據		
重量 [g]	146	
外殼	螺紋結構	
安裝	非齊平安裝	
尺寸 [mm]	M30 x 1.5 / L = 143	
螺紋代號	M30 x 1.5	
材質	PBT; 端蓋: PC	

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色

附件		
供貨範圍	固定螺母: 2	

注釋		
包裝單位	1 件數	

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

